

Piastra di comando DADG-FM-VDE1G18

Codice prodotto: 8131546

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia di serraggio max.	9 Nm
Peso prodotto	227 g
Tipo di montaggio	Montaggio diretto sulla copertura terminale tramite filetto
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Ottone nichelato