


Indicatore di posizione SASF-S3-B-F-A20

Codice prodotto: 8140396

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...180 deg
Il punto di connessione per il regolatore di posizione e l'indicatore di posizione corrisponde alla norma	VDI/VDE 3845 misura AA 1
Dimensioni (P x L x H)	Ø 40 x 32
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso prodotto	24 g
Tipo di montaggio	Conforme VDI/VDE 3845
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del distanziale	PP
Materiale corpo	PP Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega