

Blocco di collegamento VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Codice prodotto: 8141067

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Aria di pilotaggio	Esterni Interno
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [---:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65 In stato assemblato
Peso prodotto	750 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio rivestito con ematal
Materiale guarnizioni	NBR