

# Trasmissione EMGA-40-P-G12-EAS-40

Codice prodotto: 8141730

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	40 mm
Dimensione flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0.31 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	12:1
Velocità max. dell'attuatore	18000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	20 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.025 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. motore	32 Nm
Efficienza max.	96 %
Rigidità torsionale	1 Nm/arcmin
Peso prodotto	450 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	40P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)