


Trasmissione EMGA-40-A-G8-40P

Codice prodotto: 8141732

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	40 mm
Dimensione flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0.35 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	8:1
Velocità max. dell'attuatore	18000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	6 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.032 kgcm ²
Coppia max. motore	10 Nm
Efficienza max.	92 %
Rigidità torsionale	0.7 Nm/arcmin
Peso prodotto	500 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	40P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)