


Trasmissione EMGA-40-A-G12-40P

Codice prodotto: 8141733

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	40 mm
Dimensione flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0.41 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	12:1
Velocità max. dell'attuatore	18000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	20 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.048 kgcm ²
Coppia max. motore	32 Nm
Efficienza max.	94 %
Rigidità torsionale	0.8 Nm/arcmin
Peso prodotto	600 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	40P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)