


Trasmissione EMGA-60-A-G8-60P

Codice prodotto: 8141738

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0.27 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	8:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	18 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.243 kgcm ²
Coppia max. motore	29 Nm
Efficienza max.	93 %
Rigidità torsionale	1.6 Nm/arcmin
Peso prodotto	1700 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	60P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)