


Trasmissione EMGA-80-A-G12-100A

Codice prodotto: 8141748

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	80 mm
Dimensione flangia motore	100 mm
Gioco torsionale	0.25 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	12:1
Velocità max. dell'attuatore	7000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	120 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	1.379 kgcm ²
Coppia max. motore	240 Nm
Efficienza max.	94 %
Rigidità torsionale	5 Nm/arcmin
Peso prodotto	5100 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	80G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	100A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)