


Trasmissione EMGA-120-P-G12-SAS-140

Codice prodotto: 8141760

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	120 mm
Dimensione flangia motore	140 mm
Gioco torsionale	0.15 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	12:1
Velocità max. dell'attuatore	6500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	260 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	2.224 kgcm ²
Coppia max. motore	520 Nm
Efficienza max.	96 %
Rigidità torsionale	22 Nm/arcmin
Peso prodotto	9000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	120G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	140A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)