

# Nipplo doppio NPFC-DS-G12-G12-M

Codice prodotto: 8142590

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                         | Valore                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale del raccordo filettato                       | Ottone nichelato                                |
| Dimensioni del pacchetto                               | 10                                              |
| Pressione di lavoro                                    | -0.95 bar...10 bar                              |
| Fluido di lavoro                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC               | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione           |
| Conformità PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura ambiente                                   | -10 °C...60 °C                                  |
| Coppia di serraggio nominale, connessione pneumatica 1 | 47.9 Nm                                         |
| Coppia di serraggio nominale, connessione pneumatica 2 | 47.9 Nm                                         |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale          | ± 20%                                           |
| Peso prodotto                                          | 37.23 g                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1                       | G1/2                                            |
| Collegamento pneumatico, porta 2                       | G1/2                                            |
| Nota sui materiali                                     | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Materiale guarnizioni                                  | PVC                                             |