

# Nipplo di riduzione NPFC-RS-G12-G38-MF

Codice prodotto: 8142598

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                         | Valore                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del raccordo filettato                       | Ottone nichelato                               |
| Dimensioni del pacchetto                               | 10                                             |
| Pressione di lavoro                                    | -0.95 bar...10 bar                             |
| Fluido di lavoro                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC               | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura ambiente                                   | -10 °C...60 °C                                 |
| Coppia di serraggio nominale, connessione pneumatica 1 | 47.9 Nm                                        |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale          | ± 20%                                          |
| Peso prodotto                                          | 22.84 g                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1                       | G1/2                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                       | G3/8                                           |
| Nota sui materiali                                     | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale guarnizioni                                  | PVC                                            |