


Fissaggio della griffa di presa EHAA-G1-B18-16-GGA1

Codice prodotto: 8146633

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Montaggio orizzontale della pinza
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	100 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio fortemente legato Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale squadretta	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato