

Kit di copertura MS12-RB-10

Codice prodotto: 8147577

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	300 g
Materiale copertura	PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)