Raccordo per cavo
NETC-M20-PBK-T14

Codice prodotto: 8151590

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Grado di protezione	IP66 IP68
Nota sul grado di protezione	IP68 a 5 bar per 30 minuti
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS
Dimensione	M20x1,5
Diametro cavo	4 mm...13 mm
Colore	Nero
Materiale del connettore a cavo	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Peso prodotto	14 g
Dimensioni del pacchetto	1
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)