

Kit di collegamento DADG-AK-G8-16-20

Codice prodotto: 8152381

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Corsa	20 mm
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...0.8 MPa 14.5 psi...116 psi
Pressione di lavoro	1 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	1.5 Nm
Tolleranza per la coppia di serraggio	±10%
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	0.7 Nm
Peso prodotto	13.5 g
Attacco pneumatico	M5
Materiale adattatore	Resina epossidica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio rivestito