

Anello di tenuta OL-M7

Codice prodotto: 8153155

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	ISO 16030
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -13.775 psi...435 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...30 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Serraggio manuale a temperatura ambiente	sì
Coppia nominale	3 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	0.1 g
Attacco pneumatico	M7
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale arresti meccanici	Alluminio
Materiale guarnizioni	HNBR