

Tubo in plastica PUN-H-F-12X2-GN

Codice prodotto: 8153412

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	62 mm
Diametro interno	8 mm
Raggio minimo di curvatura	33 mm
Istruzioni per l'uso	Tubo senza sovrastampa TPE-U a base di etere
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0,095 MPa...0,6 MPa -13,775 psi...87 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 bar...6 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 MPa...1 MPa -13,775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0,95 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,3 MPa a 0 - 60 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Materiale test antincendio	UL94 HB
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedasi Descrizione di conformità
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0,0723 kg/m
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm
Colore	Verde
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-U(PU)