


Piastra di copertura VABB-P19-16-T

Codice prodotto: 8154656

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Dimensioni griglia	16 mm
Principio di tenuta	Morbido
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Idoneità al vuoto	sì
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Coppia nominale	0.75 Nm
Peso prodotto	14.9 g
Collegamento elettrico	Ad innesto
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale corpo	PA66-GF30