

**Supporto
CAFM-D4-Q**

Codice prodotto: 8155226

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-30 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...55 °C
Peso prodotto	105 g
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega