

Kit assiale EAMM-A-D80-150A-S1

Codice prodotto: 8157274

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	103.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	128 kgmm ²
Coppia trasmissibile	60 Nm
Peso prodotto	3068 g
Codice interfaccia, attuatore	D80
Codice interfaccia, ingresso motore	140A 150A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)