


## Sottobase VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Codice prodotto: 8157740

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Larghezza                                | 42 mm                                     |
| Lunghezza                                | 107.3 mm                                  |
| Dimensioni griglia                       | 10.5 mm                                   |
| Numero max di posti valvola              | 4                                         |
| Pressione d'esercizio                    | -0.09 MPa...1 MPa                         |
| Pressione di lavoro                      | -0.9 bar...10 bar                         |
| Pressione di pilotaggio Mpa              | 0.3 MPa...0.8 MPa                         |
| Pressione pilotaggio                     | 3 bar...8 bar                             |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III                        |
| Temperatura di stoccaggio                | -20 °C...60 °C                            |
| Temperatura ambiente                     | -5 °C...50 °C                             |
| Peso prodotto                            | 180 g                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | M7                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 4         | M7                                        |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase                      | Alluminio pressofuso                      |