

Ammortizzatore paraurti DADP-ES-G8-20

Codice prodotto: 8159236

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Leva di arresto
Velocità max. d'impatto	0.8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Forza massima di arresto	1100 N
Coppia di serraggio max.	5.2 Nm
Tolleranza per la coppia di serraggio	± 20 %
Peso prodotto	305 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale leva	Lega di alluminio battuto
Materiale viti	Acciaio galvanizzato