

Ammortizzatore DYEF-G8-S-M5-Y1

Codice prodotto: 8159471

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M5
Corsa	1.5 mm
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica in entrambe le estremità senza battuta fissa metallica
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	0.8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	1.5 mm
Coppia di serraggio max.	0.8 Nm
Consumo di energia max. per corsa	0.05 J
Peso prodotto	4.8 g
Tipo di montaggio	Tramite bussola filettata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato