

# Ammortizzatore DYS-D-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Codice prodotto: 8161529

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Corsa	15 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	1 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.3 s
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	15 mm
Forza massima di arresto	2000 N
Consumo di energia max. per corsa	30 J
Consumo massimo di energia all'ora	64000 J
Massima energia residua	0.16 J
Forza di ripristino	46 N
Forza di inserimento min	160 N
Peso prodotto	220 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio zincato