

# Ammortizzatore DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Codice prodotto: 8161533

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Corsa	24 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	1 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.3 s
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	24 mm
Forza massima di arresto	4000 N
Consumo di energia max. per corsa	140 J
Consumo massimo di energia all'ora	150000 J
Massima energia residua	0.8 J
Forza di ripristino	120 N
Forza di inserimento min	430 N
Peso prodotto	635 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio zincato