

Giunto
EAMD-56-46-22-23X27-U
Codice prodotto: 8164974

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	22 mm
Diametro di montaggio 2	23 mm
Dimensione	56
Lunghezza nominale	46 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	151 kgmm ²
Coppia trasmissibile	72 Nm
Peso prodotto	413 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)