

# Protezione sfiato VABD-D3-L-GN14

Codice prodotto: 8177960

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-50 °C...60 °C
Peso prodotto	3.8 g
Tipo di montaggio	Avvitamento Tramite filetto maschio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della vite di scarico	HP PA 12