

Manometro PAGN-40-1.6M-R18-1.6-CPA

Codice prodotto: 8178625

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di indicazione	0 MPa...1.6 MPa
Conforme allo standard	EN 837-1
Pressione nominale manometro	40
Approvazione	CPA
Design	Manometro a tubo Bourdon
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Fluido di lavoro	Gas inerti Fluidi neutri
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Senza acetilene Senza ossigeno
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Fattore di carico alternato	0.66
Classe di precisione della misurazione	1.6
Grado di protezione	IP43
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Temperatura del fluido	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Posizione del collegamento	Centrato, lato posteriore
Attacco pneumatico	R1/8
Materiale in contatto con il fluido	Ottone
Materiale del perno a vite	Ottone
Materiale corpo	ABS
Materiale dello schermo	PS
Colore corpo	Nero
Peso prodotto	60 g
Scala	Singola scala MPa (esterno)