

Cavo di collegamento NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Codice prodotto: 8178804

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Peso prodotto	1010 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	4 connettori femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	Configurazione degli attacchi L15
Collegamento elettrico 1, numero di poli	24
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	24
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	4 cavi
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	24
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	24
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	10 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	23.1 mm
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	33 mm
Diametro cavo	3.3 mm...4.6 mm
Struttura del cavo	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Sezione nominale conduttore	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Estremità dei fili	Bussola terminale
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Altitudine d'uso nominale	<= 2000 m NHN
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM
Marchio KC	KC-EMV
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	PUR