Mounting flange adapter
DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Codice prodotto: 8183117

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	Ponticello di montaggio
Il punto di connessione per il regolatore di posizione e l'indicatore di posizione corrisponde alla norma	VDI/VDE 3845 misura AA 1 VDI/VDE 3845 misura AA 2 VDI/VDE 3845 dimensione AA 3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso prodotto	100 g
Tipo di montaggio	Su flangia di fissaggio secondo ISO 5211
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale squadretta di fissaggio	PA66, elettricamente conduttivo
Materiale ponticello di montaggio	PA66, elettricamente conduttivo
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale disco	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile