


# Reostato di frenatura CACR-LE2-6-W60-V

Codice prodotto: 8189339

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Convenzione libera Verticale
Energia impulsiva per reostato di frenatura a 380 V	2000 Ws
Energia impulsiva per reostato di frenatura a 780 V	2000 Ws
Prestazioni al 35% del ciclo di lavoro e 20°C	180 W
Resistenza del freno	60 W
Potenza nominale reostato di frenatura a 380 V	60 W
Potenza nominale reostato di frenatura a 780 V	60 W
Valore resistenza	6 Ohm
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Max. temperatura superficiale	250 °C
Nota sulla temperatura superficiale	Specifiche alla potenza nominale, al 50% della potenza nominale: 165 °C
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 °C...40 °C
Peso prodotto	150 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)