

# Elemento di separazione VABD-XA-12-P1

Codice prodotto: 8191736

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Divisione della zona di pressione	Canale 1
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Idoneità al vuoto	sì
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Peso prodotto	0.5 g
Tipo di montaggio	Può essere spinto manualmente
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	HNBR
Materiale corpo	Rinforzato con PA