

**Silenziatore
AMTX-P-PC12**
Codice prodotto: 8191740

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Tipo di montaggio	Tramite graffa di sicurezza
Peso prodotto	0.7 g
Attacco pneumatico	Cartuccia 12 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale silenziatore	PE