

Piastra di scarico VABF-XA-12-M1-C

Codice prodotto: 8191741

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	1
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P Unità di valvole VTUX-A-S
Pressione di scoppio	17 bar
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Idoneità al vuoto	no
Portata normale (normalizzata secondo DIN 1343)	5200 l/min
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Suono del livello di pressione	95 dB(A)
Livello di potenza sonora a una distanza di 1 mm	106 dB(A)
Peso prodotto	24.9 g
Tipo di montaggio	Aggancio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale silenziatore	PE