

# Tappo di chiusura NPQX-P-PC10

Codice prodotto: 8191749

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...1 MPa -14.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-1 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1 g
Tipo di montaggio	Tramite graffa di sicurezza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del tappo di chiusura	Rinforzato con PA
Materiale dell'o-ring	HNBR