


Piastra VABF-XA-12-M2-QX

Codice prodotto: 8191794

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	1
Direzione del flusso	Reversibile
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P Unità di valvole VTUX-A-S
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Idoneità al vuoto	sì
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Coppia nominale	0.8 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Peso prodotto	34.7 g
Tipo di montaggio	Filettato
Attacco pneumatico 3/5	per cartuccia da 15 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile