


Perno dell'albero DARF-Q13-20

Codice prodotto: 8200999

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Posizione di montaggio	Opzionale
Per alesaggio	Ø20
Design	Perno dell'albero
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Classe camera bianca	Classe 9 secondo ISO 14644-1
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Momento flettente massimo	5 Nm
Carico assiale statico massimo	350 N
Peso prodotto	93 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale perno dell'albero	Acciaio bonificato