

**Unità di guida**  
**FEN-12/16-100-GF**  
Codice prodotto: 8204043

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                    | Valore                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                        | 12/16                                     |
| Corsa                             | 100 mm                                    |
| Posizione di montaggio            | Opzionale                                 |
| Guida                             | Guida a strisciamento                     |
| Design                            | Guida                                     |
| Protezione antideflagrante        | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente              | -20 °C...80 °C                            |
| Forza di spostamento              | 15 N                                      |
| Massa in movimento                | 281 g                                     |
| Peso prodotto                     | 610 g                                     |
| Tipo di montaggio                 | Tramite filetto femmina                   |
| Nota sui materiali                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida             | Acciaio fortemente legato                 |
| Materiale corpo                   | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale della piastra con giogo | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |