


Piastra di alimentazione VMPA-FB-SP-M12-V

Codice prodotto: 8204604

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Alimentazione di tensione max.	4 A
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 25%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	200 g
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore maschio tondo M12x1
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Rinforzato con PA
Materiale corpo	Alluminio pressofuso