

Compensatore della corsa VAL-1/4-20-F1A

Codice prodotto: 8214724

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	20 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	118 g
Tipo di montaggio	con filetto maschio M26x1,5
Fissaggio ventosa	Filetto femmina G1/4
Attacco vuoto	Filetto femmina G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio
Materiale staffa di fissaggio	Alluminio POM Acciaio inossidabile ad alta lega