

Codice prodotto: 8217833

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	3 in
Diametro pistone	3/4"
Filetto dello stelo	1/4-28 UNF-2A
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Parte finale stelo	Filetto maschio
Design	Pistone Stelo Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Senza
Protezione contro coppia/guida	Stelo rotondo
Pressione di lavoro	9.99 psi...150 psi
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-40 °F...300 °F
Peso prodotto	0.42 lb
Attacco pneumatico	1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale tubo del cilindro	Acciaio inossidabile ad alta lega