

Kit parallelo EAMM-U-65-T42-60RA-114

Codice prodotto: 8222170

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	65
Distanza dal centro al centro	114 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	3000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento di inerzia di massa	41.2 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.22 Nm
Coppia trasmissibile	3 Nm
Peso prodotto	665 g
Codice interfaccia, attuatore	T42
Codice interfaccia, ingresso motore	60RA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)