

**Giunto**  
**EAMC-56-58-16-22**  
Codice prodotto: 8224386

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica              | Valore                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Diametro di montaggio 1     | 16 mm                                     |
| Diametro di montaggio 2     | 22 mm                                     |
| Dimensione                  | 56                                        |
| Lunghezza nominale          | 58 mm                                     |
| Posizione di montaggio      | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.  | 5500 1/min                                |
| Conformità PWIS             | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio   | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria  | 0 - 95%                                   |
| Temperatura ambiente        | -25 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa | 128 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia trasmissibile        | 60 Nm                                     |
| Peso prodotto               | 298 g                                     |
| Nota sui materiali          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |