

Mozzo di accoppiamento EAMC-H-15-7-GB8-6.35

Codice prodotto: 8228649

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	6.35 mm
Dimensione	15
Lunghezza nominale	12.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.191 kgmm ²
Coppia trasmissibile	2 Nm
Peso prodotto	5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)