


# Mozzo di accoppiamento EAMC-H-25-10-GB8-11

Codice prodotto: 8228652

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica              | Valore                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Diametro di montaggio 1     | 11 mm                                     |
| Dimensione                  | 15/25                                     |
| Lunghezza nominale          | 15.4 mm                                   |
| Posizione di montaggio      | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.  | 10000 1/min                               |
| Conformità PWIS             | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio   | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria  | 0 - 95%                                   |
| Temperatura ambiente        | -25 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa | 1.04 kgmm <sup>2</sup>                    |
| Coppia trasmissibile        | 2 Nm                                      |
| Peso prodotto               | 12 g                                      |
| Nota sui materiali          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |