

# Mozzo di accoppiamento EAMC-H-30-10-GB16-11

Codice prodotto: 8228658

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica              | Valore                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Diametro di montaggio 1     | 11 mm                                     |
| Dimensione                  | 30                                        |
| Lunghezza nominale          | 20.7 mm                                   |
| Posizione di montaggio      | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.  | 8000 1/min                                |
| Conformità PWIS             | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio   | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria  | 0 - 95%                                   |
| Temperatura ambiente        | -25 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa | 3.2 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia trasmissibile        | 10.5 Nm                                   |
| Peso prodotto               | 25 g                                      |
| Nota sui materiali          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |