

Mozzo di accoppiamento EAMC-H-30-10-GB16-14

Codice prodotto: 8228660

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	14 mm
Dimensione	30
Lunghezza nominale	20.7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	3.2 kgmm ²
Coppia trasmissibile	13.5 Nm
Peso prodotto	23 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)