

# Cartuccia NPQX-D-PC15-T14-P10

Codice prodotto: 8230012

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	4.5 mm
Profondità di inserimento del tubo	11.93 mm
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Senza guarnizione
Posizione di montaggio	Orizzontale
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...10 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2.15 g
Tipo di montaggio	Tramite graffa di sicurezza
Collegamento pneumatico, porta 1	Cartuccia 15 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 1/4"
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA