


combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:I1:I3

Codice prodotto: 8233006

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	4
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Design	Filtro in fibra
Volume max della condensa	19 ml
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.4 MPa 0 psi...203 psi
Pressione di lavoro	0 bar...14 bar
Portata standard max.	360 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010:[5:::3]
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	400 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	PC