

combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Codice prodotto: 8233010

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	4
Serie	MS
Blocco attuatore	Manopola con arresto può essere chiuso con accessori
Design	Riduttore di pressione senza manometro
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Tramite compensazione della pressione primaria Con scarico secondario Con funzione di ritorno
Pressione d'esercizio	0.08 MPa...1.4 MPa 11.6 psi...203 psi
Pressione di lavoro	0.8 bar...14 bar
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.03 MPa...0.7 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0.3 bar...7 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	4.35 psi...101.5 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	490 g
Tipo di montaggio	Tramite squadretta di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso